

DUO SAS SUPER 360

SAS SUPER 180の基本性能の筐体に、サンプリングヘッドを2基搭載し、360ℓ/分のサンプリング流量を実現

アプリケーション


- 2種類の異なる培地を同時にサンプリング
- 同種類の培地で、高速サンプリングまたは平均値を求めることにより代表的な結果を取得

SAS ISOLATOR

アイソレータ内の浮遊菌サンプリング用に開発されたモデルです。

コントロール部とサンプリングヘッドが分離され、ヘッド部はアイソレータ内にどのようにでも設置できます。

SAS ISOLATOR モデル		コード
SAS ISOLATOR	100ℓ/分 コンタクトプレート用	43216
SAS ISOLATOR	180ℓ/分 コンタクトプレート用	43217
SAS ISOLATOR	100ℓ/分 90mmシャーレ用	43218
SAS ISOLATOR	180ℓ/分 90mmシャーレ用	43219



接続例